




Ethernet kamera mobil berendezésekhez

O2MXOOKG/E3/GM/180



Termékjellemzők		
Nyílásszög	[°]	180 x 130
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	9...30 DC
Teljesítményfelvétel	[W]	2
Túlfeszültség-védelem		igen; (80 VDC-ig)
Képzékelő		nagy felbontású 1/3" CMOS gördülő zár, 1280H x 960V
Kimenetek		
Videó kimenet		PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps
Érzékelési tartomány		
Nyílásszög	[°]	180 x 130
Interfész		
Ethernet interfészek száma		1
Protokoll		DHCPv4; static IPv4
Megjegyzés a protokollhoz		RTP (MJPEG RFC2435 and h.264 RFC6184) over UDP
		ISO17215-2014
		IEEE1722 (AVB)
		ARP



Ethernet kamera mobil berendezésekhez

O2MXOOKG/E3/GM/180

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Tárolási hőmérséklet	[°C]	40...125
Védettség		IP 67; IP 69K
Kémiai közegek	DIN12116	savállóság 2-3 osztály
Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 61000-6-4	ipari környezet
	DIN EN 61000-6-2	ipari környezet
Só spray teszt	IEC 60068-2-52	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	328,65
Minimális hajlítási sugár	[mm]	50; (Kábel)
Anyagok	ház: alumínium fekete eloxált; lencse: üszóüveg kémiailag edzett	
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - Ethernet		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D		
		
1 TD + 2 RD + 3 TD - 4 RD -		
Elektromos csatlakozás - tápellátás		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		
		
1 Power 2 NC 3 0 V 4 NC		