


ZB0051



Köteles biztonsági vészleállító kapcsolók

Rope Switch DH LED 24V DC



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Névleges szigetelési feszültség	[V]	500

Kimenetek

Elektromos kivitel	gyors működésű érintkező; max. kapcsolható feszültség: 240 V; kapcsolóképesség: 720 VA; hőáram: 10 A	
Kimeneti funkció	segédérintkező	2 x záró
	biztonsági csatlakozási pont	4 x NC
Minimális terhelési áram	[mA]	5; (5 V DC)
Kontakt terhelhetősége	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktív terhelés)	
Rövidzárlat-védelem	nem	

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság		15 g / 11 ms
Rezgésállóság		10-500 Hz



Köteles biztonsági vészleállító kapcsolók

Rope Switch DH LED 24V DC

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	1536,5
Anyagok	ház: fröccsöntött alumínium sárga; kapcsoló érintkező: ezüstözött	
Információk az élettartamról	kapcsolási ciklusok (mechanikai):	> 1.000.000
Beépítési irány	tetszőleges	
Kötél hossza	125 m; (oldalanként)	
Aktiváló erő	[N]	< 125; (feszítő erő: 130 N)
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	LED, zöld
	hibák	LED, piros villogó
Elektromos csatlakozás		
Szükséges védelem	10 A; gyors működésű	
Megjegyzések		
Megjegyzések	Az installációról és működtetésről szóló információkat a használati utasításban találja.	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: ...2,5 mm²		
Csatlakozás		

