




## Köteles biztonsági vészleállító kapcsolók

Rope Switch DH LED 110V AC V4A



### Elektromos adatok

|                                 |     |                                 |
|---------------------------------|-----|---------------------------------|
| Üzemi feszültség                | [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
| Névleges szigetelési feszültség | [V] | 500                             |

### Kimenetek

|                          |                                                                                                      |             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Elektromos kivitel       | gyors működésű érintkező; max. kapcsolható feszültség: 240 V; kapcsolóképesség: 720 VA; hőáram: 10 A |             |
| Kimeneti funkció         | segédérintkező                                                                                       | 2 x záró    |
|                          | biztonsági csatlakozási pont                                                                         | 4 x NC      |
| Minimális terhelési áram | [mA]                                                                                                 | 5; (5 V DC) |
| Kontakt terhelhetősége   | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktív terhelés)                               |             |
| Rövidzárlat-védelem      | nem                                                                                                  |             |

### Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...80 |
| Védettség              |      | IP 67    |

### Tesztek / engedélyek

|               |  |              |
|---------------|--|--------------|
| Ütésállóság   |  | 15 g / 11 ms |
| Rezgésállóság |  | 10-500 Hz    |



Köteles biztonsági vészleállító kapcsolók

Rope Switch DH LED 110V AC V4A

| Mechanikai adatok            |                                                                                          |                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Súly                         | [g]                                                                                      | 3149,2                      |
| Anyagok                      | kapcsoló érintkező: ezüstözött; ház: rozsdamentes acél (1.4401 / 316)                    |                             |
| Információk az élettartamról | kapcsolási ciklusok (mechanikai):                                                        | > 1.000.000                 |
| Beépítési irány              | tetszőleges                                                                              |                             |
| Kötél hossza                 | 125 m; (oldalanként)                                                                     |                             |
| Aktiváló erő                 | [N]                                                                                      | < 125; (feszítő erő: 130 N) |
| Kijelzők / kezelési egységek |                                                                                          |                             |
| Kijelző                      | üzem / működés                                                                           | LED, zöld                   |
|                              | hibák                                                                                    | LED, piros villogó          |
| Elektromos csatlakozás       |                                                                                          |                             |
| Szükséges védelem            | 10 A; gyors működésű                                                                     |                             |
| Megjegyzések                 |                                                                                          |                             |
| Megjegyzések                 | Az installációról és működtetésről szóló információkat a használati utasításban találja. |                             |
| Csomagolási egység           | 1 db                                                                                     |                             |
| Elektromos csatlakozás       |                                                                                          |                             |
| sorkapocs: ...2,5 mm²        |                                                                                          |                             |
| Csatlakozás                  |                                                                                          |                             |

