


Csatlakozókábel dugóval

ASTGH120MSS0003K12



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC/DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramterhelés	[A]	1,5

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-5...80
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	150,8
Méreték	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		cink, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



Csatlakozókábel dugóval


ASTGH120MSS0003K12

Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, PUR, fekete, Ø 6,5 mm, árnyékolt; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; öntött test: TPU; záró: cink, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,4 Nm



Csatlakozás