


## Csatlakozókábel dugóval

ASTGH120MSS0005K12



## Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték

## Elektromos adatok

|                          |     |            |
|--------------------------|-----|------------|
| Üzemi feszültség         | [V] | < 30 AC/DC |
| Védelmi osztály          |     | II         |
| Max. összes áramterhelés | [A] | 1,5        |

## Környezeti körülmények

|                                |      |          |
|--------------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet         | [°C] | -30...80 |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó) | [°C] | -5...80  |
| Védettség                      |      | IP 67    |

## Mechanikai adatok

|                      |      |                    |
|----------------------|------|--------------------|
| Súly                 | [g]  | 551                |
| Méreték              | [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
| Anyagok              |      | TPU                |
| Test kiöntő anyaga   |      | TPU                |
| Hollandi anya anyaga |      | cink, nikkelezett  |

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|



## Csatlakozókábel dugóval


ASTGH120MSS0005K12

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, fekete, Ø 6,5 mm, árnyékolt; 12 x 0,14 mm<sup>2</sup> (18 x Ø 0,1 mm )

### Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; öntött test: TPU; záró: cink, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,4 Nm



### Csatlakozás