




Érintőképernyős panel-PC

Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	19 DC; (tápegység 230AC / 19DC)
Teljesítményfelvétel	[W]	65
Kimenetek		
Videó kimenetek száma		1; (Proprietary miniDP)
Szoftver / programozás		
Operációs rendszer		Windows 10 IoT Enterprise, Linux
Interfész		
Ethernet interfészek száma		1; (dugó RJ45)
R232-es interfészek száma		2
USB interfészek száma		6; (USB Type -A 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0; USB Type - C 2 x USB 3.0)
Csatlakozó típusa		RJ11; RJ45



Érintőképernyős panel-PC

Panel PC FT-11.6/Celeron/4GB/128GB

Környezeti körülmények		
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...60
Max. megengedett relatív páratartalom	[%]	85; (nincs páralecsapódás)
Védettség		IP 54
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	2605,7
Szerelés módja		VESA szabvány; (75 x 75 mm)
Méret	[mm]	277 x 180,5 x 40,8
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	színes kijelző	LCD kijelző, 1920 x 1080 11,6"
Hardver		
Processzor		Intel Elkhart Lake Celeron J6412 2,6 GHz
Munkamemória		4GB DDR4
Háttértár		128GB SSD
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db