


Hűtővíz vezérlőtábla

SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER



- 1 mágneses induktív átfolyásérzékelő SM6000
- 2 vízstop szelep
- 3 visszacsapó szelep
- 4 vezetékszabályozószelep
- 5 Elektronikus nyomásérzékelő PK6524
- 6 tágulóhenger
- 7 5/2-utas szelep
- 8 tömlőcsatlakozó Ø 8 mm



Termékjellemzők

Folyamatcsatlakozás hegesztőpisztolyhoz

Folyamatcsatlakozás

M22 x 1,5

Folyamatcsatlakozás vízellátáshoz

Folyamatcsatlakozás

menetes csatlakozó R 1/2



Hűtővíz vezérlőtábla

SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER

Áramlásellenőrzés		
Mérési tartomány	[l/min]	0,1...25
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező	
Alkalmazás	Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás; Hűtővíz vezérlés; Hűtővíz elszívás	
Beszereles	csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül; tömlőcsatlakozó	
Mérési paraméterek	áramlás; hőmérséklet; nyomás; totalizátor	
Vezérlés	kézi	
Közeg	Vezető folyékony anyagok; vizes bázisú közegek; glikol oldatok	
Közeghőmérséklet	[°C]	-10...70
Nyomásállóság	[bar]	10
Térfogatnövelő munkahenger	[ml]	99,75
Alkatrészek	mágneses induktív átfolyásérzékelő, SM6000	
	Elektronikus nyomásérzékelő, PK6524	
	vízstop szelep	
	vezeték-szabályozószelep	
	visszacsapó szelep	
	tágulóhenger	
	5/2-utas szelep	
Kimenetek		
Kimeneti jel	kapcsoló jel; analóg jel; impulzusjel; IO-Link (konfigurálható)	
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)	
Mérési / beállítási tartomány		
Nyomásfelügyelet		
Mérési tartomány	[bar]	0...10
Áramlásellenőrzés		
Mérési tartomány	[l/min]	0,1...25
Hőmérséklet-ellenőrzés		
Mérési tartomány	[°C]	-20...80
Reakcióidők		
Kockázati idő (válaszidő biztonsági hibánál)	[ms]	500
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...50
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség	IP 67; (érzékelők)	
Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	8702,8
Szerelés módja	szerelőlappal	

**Hűtővíz vezérlőtábla**

SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER

Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; vörössötövözet (2.1096.01)
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon); FKM; NBR; PVDF; PTFE
Folyamatcsatlakozás hegesztőpisztolyhoz	
Folyamatcsatlakozás	M22 x 1,5
Folyamatcsatlakozás vízellátáshoz	
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó R 1/2
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Csatlakozó: 4 x M12; Érintkezők: aranyozott	