


Hűtővíz vezérlőtábla

KWST HIGH END



- 1 filter
- 2 mágneses induktív átfolyásérzékelő SM6000
- 3 vízstop szelep
- 4 visszacsapó szelep
- 5 Elektronikus nyomásérzékelő PN



Termékjellemzők

Folyamatcsatlakozás hegesztőpisztolyhoz

Folyamatcsatlakozás

menetes csatlakozó G 1/2 belső menet

Folyamatcsatlakozás vízellátáshoz

Folyamatcsatlakozás

menetes csatlakozó G 1/2 belső menet

Áramlásellenőrzés

Mérési tartomány

[l/min]

0,1...25

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Alkalmazás

Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás; Hűtővíz vezérlés

Beszerelés

csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül; tömlőcsatlakozó

Mérési paraméterek

áramlás; hőmérséklet; nyomás; totalizátor



Hűtővíz vezérlőtábla

KWST HIGH END

Vezérlés	kézi
Közeg	Vezető folyékony anyagok; vizes bázisú közegek; glikol oldatok
Közeghőmérséklet [°C]	-10...70
Nyomásállóság [bar]	10
Alkatrészek	mágneses induktív átfolyásérzékelő, SM6000
	Elektronikus nyomásérzékelő, PN7094
	filter
	vízstop szelep
	visszacsapó szelep

Kimenetek	
Kimeneti jel	kapcsoló jel; analóg jel; Impulzuskimenet; IO-Link (konfigurálható)
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)

Mérési / beállítási tartomány	
Nyomásfelügyelet	
Mérési tartomány [bar]	-1...10
Áramlásellenőrzés	
Mérési tartomány [l/min]	0,1...25
Hőmérséklet-ellenőrzés	
Mérési tartomány [°C]	-20...80

Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-10...50
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67; (érzékelők)

Tesztek / engedélyek	
EMC	DIN EN 61000-6-2
	DIN EN 61000-6-3
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz

Mechanikai adatok	
Súly [g]	3388,5
Szerelés módja	Rögzítőkonzol
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; vörösötvözet (2.1096.01)
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon); FKM; NBR; PVDF; kerámia

Folyamatcsatlakozás hegesztőpisztolyhoz	
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/2 belső menet
Folyamatcsatlakozás vízellátáshoz	
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/2 belső menet

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás	
Csatlakozó: 3 x M12; Érintkezők: aranyozott	