




- 1 mágneses induktív átfolyásérzékelő SM6000
 2 vezetékszabályozószelep
 3 Hőmérséklet transzmitter TA2405



Termékjellemzők

Folyamatcsatlakozás hegesztőpisztolyhoz

Folyamatcsatlakozás

menetes csatlakozó G 1/2 belső menet

Folyamatcsatlakozás vízellátáshoz

Folyamatcsatlakozás

menetes csatlakozó G 1/2 belső menet

Áramlásellenőrzés

Mérési tartomány [l/min]

0,1...25

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Alkalmazás

Ipari alkalmazások / gyáratomizálás; Hűtővíz vezérlés

Beszerelés

csatlakozás csővezetékhez adapteren keresztül; tömlőcsatlakozó

Mérési paraméterek

áramlás; hőmérséklet; totalizátor

Vezérlés

kézi



Hűtővíz vezérlőtábla

FLUID MONITORING SYSTEM

Közeg	Vezető folyékony anyagok; vizes bázisú közegek; glikol oldatok	
Közeghőmérséklet	[°C]	-10...70
Alkatrészek	mágneses induktív átfolyásérzékelő, SM6000	
	Hőmérséklet transzmitter, TA2405	
	vezeték-szabályozószelep	
Kimenetek		
Kimeneti jel	kapcsoló jel; analóg jel; Impulzuskimenet; IO-Link (konfigurálható)	
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)	
Mérési / beállítási tartomány		
Áramlásellenőrzés		
Mérési tartomány	[l/min]	0,1...25
Hőmérséklet-ellenőrzés		
Mérési tartomány	[°C]	-50...150
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...50
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség	IP 67; (érzékelők)	
Tesztek / engedélyek		
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	mérnöki gyakorlattal összhangban; 2-es folyadékcsoporthoz használható; kérésre 1-es folyadékcsoporthoz	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	2662,35
Szerelés módja	Rögzítőkonzol	
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEI; PBT-GF20; PC; FKM; TPE; PBT; vörösotvözet (2.1096.01)	
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PEEK (poliéter-éterketon); FKM; NBR; PVDF	
Folyamatcsatlakozás hegesztőpisztolyhoz		
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/2 belső menet	
Folyamatcsatlakozás vízellátáshoz		
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/2 belső menet	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 2 x M12; Érintkezők: aranyozott		