


ZZ1060



IO-Link-Interface

SET AL1060 IO-Link Master USB



- 1 IO-Link
- 2 AUX
- 3 USB

Felhasználási terület	
Alkalmazás	készülékek paraméterezése és elemzése
Elektromos adatok	
Névleges feszültség DC [V]	5; (USB)
Áramfelvétel [mA]	< 1100; (USB)
Védelmi osztály	III
Érzékelő tápellátás	24 V DC
Érzékelő áramellátás - AUX	
Áramterhelhetőség portonként [A]	0,65
Érzékelő áramellátás - USB	
Áramterhelhetőség portonként [A]	0,15
Bemenetek / kimenetek	
Bemenetek és kimenetek száma	Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2
Bemenetek	
Digitális bemenetek száma	2; (IO-Link port Class A : 1 x 2)
Magas kapcsolási szint [V]	11...30
Alacsony kapcsolási szint [V]	0...5
Rövidzárlat elleni védelem, digitális bemenetek	igen
Kimenetek	
Digitális kimenetek száma	2; (IO-Link port Class A: 1 x 2)



IO-Link-Interface

SET AL1060 IO-Link Master USB

Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	150	
Rövidzárlat-biztos	igen	
Interfész		
Kommunikációs interfész	IO-Link; USB	
USB interfészek száma	1	
IO-Link Master		
Átvitel típusa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link verzió	1.1	
A osztályú portok száma	1	
USB		
Verzió	USB 2.0	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...50	
Tárolási hőmérséklet [°C]	-25...85	
Max. megengedett relatív páratartalom [%]	90	
Védettség	IP 65; IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
Mechanikai adatok		
Súly [g]	388,3	
Anyagok	ház: PA; aljzat: PA; önzáró anya: nikkelezett réz	
Tömítés anyaga	FKM	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	PWR	1 x LED, zöld/piros tápellátás
	IO-Link	1 x LED, zöld/piros kommunikáció
	DI/DO	1 x LED, narancs digitális bemenet/kimenet
Tartozékok		
Szállított tételek	USB IO-Link master: 1, AL1060	
	Összekötő kábel: 1 m, M12 A-kódolású, EVC012	
	USB kábel: 1 m, M12 B-kódolású, E12689	
Tartozékok (választható)	kapcsolóüzemű tápegység 24V DC:, M12 A-kódolású, E80121	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	



IO-Link-Interface

SET AL1060 IO-Link Master USB

Elektromos csatlakozás - AUX


Csatlakozó: M12; kódolás: A



- | | |
|----|--------------|
| 1: | + 24 V DC US |
| 2: | nem használt |
| 3: | GND US |
| 4: | nem használt |

Elektromos csatlakozás - IO-Link

Csatlakozó: M12; kódolás: A; Tömítés: FKM



- | | |
|----|----------------------------|
| 1: | érezékelő tápellátás US L+ |
| 2: | digitális bemenet/kimenet |
| 3: | érezékelő tápellátás US L- |
| 4: | IO-Link (C/Q) |
| 5: | nem használt |

Elektromos csatlakozás - USB

; kódolás: B



- | | |
|----|---------------|
| 1: | VBUS + 5 V DC |
| 2: | Data - |
| 3: | Data + |
| 4: | GND |