

AC046A




AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC246A + E7000A

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	165
Watchdog terintegrasi		ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 2; Jumlah output pneumatik: 1
-------------------------	---

Input

Jumlah input digital	2
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan	[V] 20...30
Peringkat input arus total maksimal	[mA] 100
Arus input Tinggi	[mA] > 3
Arus input Rendah	[mA] < 1.5
Level peralihan tinggi	[V] > 10



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Input digital terlindung dari hubung singkat		ya				
Output						
Desain kelistrikan		AS-i				
Jumlah output pneumatik		1				
Kondisi pengoperasian						
Suhu sekitar [°C]		0...40				
Catatan tentang suhu sekitar		dengan pemrosesan udara kompresi khusus: < 0 °C				
Perlindungan		IP 65				
Pengujian/persetujuan						
Tanda ATEX		II 3D T 65 °C IP 65 X				
EME		EN 50295				
Klasifikasi AS-i						
Profil AS-i		S-3.F				
Konfigurasi I/O AS-i [hex]		3				
Kode ID AS-i [hex]		F				
Sertifikat AS-i masih diajukan		ya				
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		soket	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
		pin	4	2 / 4	-	-
Data teknis						
Tipe pemasangan		pemasangan sekrup				
Material		PBT				
Sistem pneumatik		1 x katup permanen 4/2 arah				
Rentang tekanan pengoperasian [bar]		3...8				
Rentang tekanan pengoperasian [MPa]		0.3...0.8				
Catatan tentang rentang tekanan kerja		termasuk kemungkinan puncak tekanan				
Aliran udara pada 6/5 bar [l/min]		500				
Aliran udara pada 6/0 bar [l/min]		700				
Udara kompresi yang diperkenankan		difilter (5 µm); dilumasi (ISO-VG10) atau tidak dilumasi				
Udara tambahan 90 % vakum [bar]		3...8				
Udara tambahan 90 % vakum [MPa]		0.3...0.8				
Titik koneksi selang		Legris LF 3000/8 / LF 3000/4				
Exhaust		exhaust dengan filter terintegrasi				
Elemen display/pengoperasian						
Display		operasi	LED, hijau			
		fungsi	LED, kuning			
Aksesori						
Aksesori (opsional)		Bagian bawah modul:, AC5000				
Keterangan						
Keterangan		Gunakan konektor M12 dengan mur segi enam, torsi pengencangan 0,8 Nm.				
Jumlah paket		1 buah				

AC046A



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 ATEX

Koneksi listrik
Koneksi
Konektor: M12