




Set otomatisasi AS-Interface untuk aktuatur katup pneumatik

Added Value package AS-i T5



- 1 Koneksi T5
- 2 keping target spacer sekrup
- 3 katup solenoid
- 4 Kabel prewired untuk katup solenoid
- 5 Konektor perpindahan isolasi FC

| Karakteristik produk          |      |                                                   |
|-------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| Fungsi output                 |      | PNP                                               |
| Jangkauan pendeteksian        | [mm] | 4                                                 |
| Data kelistrikan              |      |                                                   |
| Konsumsi arus maks. dari AS-i | [mA] | 160                                               |
| Tegangan pengoperasian AUX DC | [V]  | 26.5...31.6; ("kelas suplai 2" menurut cULus)     |
| Input/output                  |      |                                                   |
| Jumlah input dan output       |      | Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 1 |
| Input                         |      |                                                   |
| Jumlah input digital          |      | 2                                                 |
| Output                        |      |                                                   |
| Jumlah output digital         |      | 1                                                 |
| Fungsi output                 |      | PNP                                               |
| Zona pendeteksian             |      |                                                   |
| Jangkauan pendeteksian        | [mm] | 4                                                 |



## Set otomatisasi AS-Interface untuk aktuatur katup pneumatik

Added Value package AS-i T5

| Klasifikasi AS-i           |         |
|----------------------------|---------|
| Versi AS-i                 | 2.1     |
| Profil AS-i                | S-7.A.E |
| Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7       |
| Kode ID AS-i [hex]         | A.E     |

| Data teknis                             |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Berat [g]                               | 1056.5              |
| Pemasangan                              | non-flush mountable |
| Jarak lubang [mm]                       | 80                  |
| Tinggi poros untuk penggerak katup [mm] | 20                  |

| Aksesori     |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Item dikirim | sensor ganda untuk umpan balik aktuator: 1, AC2316  |
|              | Keping target: 1, E12517                            |
|              | spacer: 1, E12526                                   |
|              | Konektor perpindahan isolasi kabel pipih: 1, E75471 |
|              | katup solenoid: 1, Norgren Herion 2623079303602400  |
|              | peredam suara: 2, 0014600                           |
|              | Kabel koneksi: 1, E10817                            |

| Keterangan   |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |

### Koneksi listrik

#### Koneksi listrik - colokan




#### Koneksi

#### Koneksi

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 3 | AS-i - |

#### Koneksi listrik - soket





Set otomatisasi AS-Interface untuk aktuator katup pneumatik

Added Value package AS-i T5

| Output |                      |
|--------|----------------------|
| 3      | tegangan eksternal - |
| 4      | output peralihan 1 + |