




Set otomatisasi AS-Interface untuk aktuatur katup pneumatik

Added Value package AS-i T5



- 1 Koneksi T5
- 2 keping target spacer sekrup
- 3 katup solenoid
- 4 Kabel prewired untuk katup solenoid
- 5 Konektor perpindahan isolasi FC

Karakteristik produk		
Fungsi output		PNP
Jangkauan pendeteksian	[mm]	4
Data kelistrikan		
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	160
Tegangan pengoperasian AUX DC	[V]	26.5...31.6; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 1
Input		
Jumlah input digital		2
Output		
Jumlah output digital		1
Fungsi output		PNP
Zona pendeteksian		
Jangkauan pendeteksian	[mm]	4



Set otomatisasi AS-Interface untuk aktuatur katup pneumatik

Added Value package AS-i T5

Klasifikasi AS-i	
Versi AS-i	2.1
Profil AS-i	S-7.A.E
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	7
Kode ID AS-i [hex]	A.E
Data teknis	
Berat [g]	1098.5
Pemasangan	non-flush mountable
Jarak lubang [mm]	130
Tinggi poros untuk penggerak katup [mm]	30
Aksesori	
Item dikirim	sensor ganda untuk umpan balik aktuator: 1, AC2316
	Keping target: 1, E17328
	Konektor perpindahan isolasi kabel pipih: 1, E75471
	katup solenoid: 1, Norgren Herion 2623079303602400
	peredam suara: 2, 0014600
	Kabel koneksi: 1, E10818
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
Koneksi listrik - colokan	
	
Koneksi	
Koneksi	
1	AS-i +
3	AS-i -
Koneksi listrik - soket	
	
Output	
3	tegangan eksternal -
4	output peralihan 1 +