




Modul AS-Interface ClassicLine yang aman

ClassicL45 2SI 1DO M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC505S
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	60
Kelas perlindungan		III
Watchdog terintegrasi		ya
Input		
Sirkuit input dari input digital		PNP/NPN
Suplai sensor dari input		AS-i
Output		
Desain kelistrikan		AS-i
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...65
Perlindungan		IP 65; (bersama dengan kabel pipih bagian bawah dan kabel pipih AS-i)
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 61000-6-3	
	EN 62061	Lampiran E
Klasifikasi keamanan		
Memenuhi persyaratan		ISO 13849-1: 2015 kategori 3 / 4 *), PL d / e *)
Waktu misi TM	[h]	175200



Modul AS-Interface ClassicLine yang aman

ClassicL45 2SI 1DO M12

Klasifikasi AS-i		
Versi AS-i	2.11; 2.1	
Pengalamatan AS-i	Pengalamatan IR dimungkinkan	
Mode pengalamatan yang lebih luas	tidak	
Profil master AS-i	M3; M4	
Profil AS-i	S-7.B.0	
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	7
Kode ID AS-i	[hex]	B.0
Sertifikat AS-i	61901	
Data teknis		
Berat	[g]	285
Tipe pemasangan	Interface AS-i untuk bagian bawah FC	
Material	PBT	
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	LED, hijau
	kesalahan	LED, merah
	fungsi	LED, kuning
Aksesori		
Item dikirim	Bagian bawah modul, AC5000	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:		
Koneksi		
Konektor: M12		
	soket I-1/2	
1	suplai I+	
2	input I-1 (p)	
3	suplai I-	
4	input I-2 (n)	
5	tidak digunakan	
	soket I-2	
1	input I-2 (n)	
2	suplai I-	
3	tidak digunakan	
4	tidak digunakan	
5	tidak digunakan	