

AC031S




Pemantau keamanan AS-Interface

Safety mon/1 ch. enhan. net

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC032S

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	15
Tegangan pengoperasian	[V]	24 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	45
Arus puncak pengaktifan	[mA]	600

Interface

RS232

Laju transmisi	9600 Baud
----------------	-----------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-20...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-30...70
Perlindungan	IP 20; (Hanya cocok untuk digunakan di ruang pengoperasian listrik atau kabinet kontrol dengan peringkat perlindungan minimum IP54.)	

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50081-2	(1993)
	EN 61000-6-2	(1999)
	EN 60947-5-1	(2000)
	EN 60204-1	



Pemantau keamanan AS-Interface

Safety mon/1 ch. enhan. net

Klasifikasi keamanan	
Memenuhi persyaratan	ISO 13849-1: 2015 PL e
	IEC 61508 SIL 3
Waktu misi TM [h]	175200
Waktu misi TM (indikasi tambahan)	20 tahun
Klasifikasi AS-i	
Profil AS-i	7.F
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	7
Kode ID AS-i [hex]	F
Sertifikat AS-i masih diajukan	ya
Data teknis	
Berat [g]	384
Material	PA hitam
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
AS-i +	Koneksi AS-i
AS-i -	Koneksi AS-i
AS-i S+ / AS-i S-	Output AS-i yang aman untuk pemantauan aktuatur atau koneksi ke jaringan AS-i lain
L+	+24V DC suplai
M	GND ground referensi
FE	ground fungsional
1.Y1	EDM 1 input sirkuit umpan balik/sirkuit output 1
1.Y2	input awal sirkuit output 1
1.13	elemen peralihan output 1 sirkuit output 1
1.14	elemen peralihan output 1 sirkuit output 1
1.23	elemen peralihan output 2 sirkuit output 1
1.24	elemen peralihan output 2 sirkuit output 1
1.32	Safety ON/output sinyal sirkuit output 1
2.Y1	EDM2 input sirkuit umpan balik/sirkuit output 2
2.Y2	input awal sirkuit output 2
2.32	Safety ON/output sinyal 2 sirkuit output 2