

AC1003




PLC AS-Interface

CONTR 1MSTR 1RS232C

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC1333
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi	
Aplikasi	pengontrol mini untuk pemrosesan awal sinyal
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian	[V] 22...30 DC; (24 DC ; sesuai PELV)
Peringkat isolasi	[V] 500
Konsumsi daya maks.	[VA] 10
Pemisahan potensial	ya
Output	
Desain kelistrikan	AS-i
Interface	
Interface komunikasi	RS232
RS232	
Jumlah interface R232	1
Laju transmisi	4800...62400 Baud
Tipe konektor	SUB-D
Tipe penggunaan	pemrograman
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar	[°C] 0...60
Suhu penyimpanan	[°C] -20...70



PLC AS-Interface

CONTR 1MSTR 1RS232C

Kelembapan udara relatif maks. [%]	95
Perlindungan	IP 20

Pengujian/persetujuan

Tahan guncangan/getaran	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
-------------------------	---------------------------------

Klasifikasi AS-i

Profil master AS-i	M1
Sertifikat AS-i	22502

Data teknis

Casing	casing untuk pemasangan rel DIN
Material	aluminium

Elemen display/pengoperasian

Display	fungsi	2 x LED, merah
		2 x LED, hijau
		2 x LED, kuning

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

terminal sekrup: 5 x

Koneksi

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE