

AC1004




PLC AS-Interface

CONTR 2MSTR 1RS232C

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC1334
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi	
Aplikasi	pengontrol mini untuk pemrosesan awal sinyal
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian	[V] 22...30 DC; (24 DC ; sesuai PELV)
Peringkat isolasi	[V] 500
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA] 80
Konsumsi daya maks.	[VA] 10
Pemisahan potensial	ya
Output	
Desain kelistrikan	AS-i
Interface	
Interface komunikasi	RS232
RS232	
Jumlah interface R232	1
Laju transmisi	4800...62400 Baud
Tipe konektor	SUB-D
Tipe penggunaan	pemrograman



PLC AS-Interface

CONTR 2MSTR 1RS232C

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...70
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	95
Perlindungan		IP 20
Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan/getaran		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
Klasifikasi AS-i		
Profil master AS-i		M1
Sertifikat AS-i		22502
Data teknis		
Casing		casing untuk pemasangan rel DIN
Material		aluminium
Elemen display/pengoperasian		
Display	pemeriksaan fungsi	2 x LED, merah
		2 x LED, hijau
		2 x LED, kuning
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
terminal sekrup: 7 x		
Koneksi		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE