

Gateway PROFIBUS DP AS-Interface dengan PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP


Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC1028

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

Unit pengganti untuk sistem Krones harus diperoleh langsung dari perusahaan Krones.

Unit ini tidak secara langsung kompatibel.



- 1 interface serial RS232C
2 Interface PROFIBUS DP



Aplikasi

Aplikasi digunakan sebagai pengontrol mini dan gateway

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	22...30 DC; (24 DC ; sesuai PELV)
Peringkat isolasi	[V]	500
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	80
Konsumsi daya maks.	[VA]	10
Pemisahan potensial		ya

Output

Desain kelistrikan AS-i

Interface

Interface komunikasi RS232

RS232

Jumlah interface R232	1
Laju transmisi	4800...62400 Baud



Gateway PROFIBUS DP AS-Interface dengan PLC

Contr 2MSTR 1RS232C 1DP

Tipe konektor		SUB-D	
Tipe penggunaan		pemrograman	
Kondisi pengoperasian			
Suhu sekitar	[°C]	0...60	
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...70	
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	95	
Perlindungan		IP 20	
Klasifikasi AS-i			
Profil master AS-i		M1	
Sertifikat AS-i		22501	
Data teknis			
Casing		casing untuk pemasangan rel DIN	
Material		aluminium	
Elemen display/pengoperasian			
Display	operasi	2 x LED, merah	
		2 x LED, hijau	
		2 x LED, kuning	
Keterangan			
Keterangan		Unit pengganti untuk sistem Krones harus diperoleh langsung dari perusahaan Krones.	
		Unit ini tidak secara langsung kompatibel.	
Catatan		Unit pengganti untuk sistem Krones harus diperoleh langsung dari perusahaan Krones.; Unit ini tidak secara langsung kompatibel.	
Jumlah paket		1 buah	
Koneksi listrik			
terminal sekrup: 7 x			
Koneksi			

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE