


AC1012



PLC AS-Interface

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi		
Aplikasi	pengontrol mini untuk pemrosesan awal sinyal	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	22...30 DC; (24 DC ; sesuai PELV)
Peringkat isolasi	[V]	500
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	80
Pemisahan potensial		ya
Output		
Desain kelistrikan		AS-i
Interface		
Interface komunikasi		RS232
RS232		
Jumlah interface R232		1
Laju transmisi		4800...62400 Baud
Tipe konektor		SUB-D
Tipe penggunaan		pemrograman
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...70
Perlindungan		IP 20



PLC AS-Interface

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Pengujian/persetujuan		
Tahan guncangan/getaran	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
Klasifikasi AS-i		
Profil master AS-i	M1	
Sertifikat AS-i	22505	
Data teknis		
Casing	casing untuk pemasangan rel DIN	
Material	aluminium	
Elemen display/pengoperasian		
Display	pemeriksaan fungsi	2 x LED, merah
		2 x LED, hijau
		2 x LED, kuning
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
terminal sekrup: 7 x		
Koneksi		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE