

AC1015




Repeater AS-Interface

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2215

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Aplikasi ekstensi jaringan AS-i hingga panjang 100 m

Data kelistrikan

Konsumsi arus [mA] 2

Output

Desain kelistrikan AS-i

Terpisah secara elektrik ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] 0...60

Perlindungan IP 67

Elemen display/pengoperasian

Display operasi 2 x LED, hijau

Keterangan

Keterangan
Extender AS-i tidak memerlukan alamat slave.
Jumlah total slave per tali master tetap tidak berubah.
Tidak diperlukan pengaturan parameter.

Jumlah paket 1 buah




Repeater AS-Interface

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Koneksi listrik

Konektor: M12; pengkodean: A



Koneksi