


Gateway RS485 AS-i

AS-i / RS-485 Gateway

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 colokan pengalamatan
2 LED



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	19.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	100
Pelindung polaritas terbalik		ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	0...60
Perlindungan		IP 30

Pengujian/persetujuan

EME	IEC 62026-2	
-----	-------------	--

Klasifikasi AS-i

Versi AS-i		3.0
Mode pengalamatan yang lebih luas		ya
Profil AS-i		S-B.A.5
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	B
Kode ID AS-i	[hex]	A.5

Data teknis

Berat	[g]	98.5
Tipe pemasangan		pemasangan pada rel DIN
Dimensi	[mm]	83 x 22 x 45
Material		PBT



Gateway RS485 AS-i

AS-i / RS-485 Gateway

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau
	hubung singkat	LED, merah

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

A+	AS-i +
A-	AS-i -
B	(CTS)
A	(RTS)
GND	
GND	tidak digunakan
TxD	tidak digunakan
RxD	tidak digunakan