


Suplai daya AS-Interface

PowerSupply 230VAC 2,8A

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC1256

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan nominal AC	[V]	110 / 230; (dapat dipilih)
Frekuensi nominal AC	[Hz]	47...63
Rentang tegangan input AC	[V]	88...132 / 184...264
Tegangan output DC	[V]	29.5...31.6
Waktu penundaan pengaktifan maks.	[ms]	42
Arus output maks. pada tegangan output minimal	[A]	2.8
Jumlah sirkuit output		1
Sisa riak maks.	[mV]	50
Pelindung input eksternal		> 6 A
Sekring	[A]	2.5; (tidak dapat diakses)
Derating	[W/K]	1 (60...70 °C)
Pemisahan data terintegrasi		ya

Output

Pelindung hubung singkat	ya
Pelindung beban berlebih	ya
Koneksi output paralel dimungkinkan	tidak
Koneksi output serial dimungkinkan	tidak



Suplai daya AS-Interface

PowerSupply 230VAC 2,8A

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-10...60
Perlindungan		IP 20
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Klasifikasi AS-i		
Sertifikat AS-i		15901
Data teknis		
Material		aluminium
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
terminal: ...2.5 mm ²		
Koneksi		

