

AC1213




Suplai daya AS-Interface

AS-i Ltd.Power Source Class2

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC1256
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan		
Tegangan nominal AC	[V]	110 / 230; (dapat dipilih)
Frekuensi nominal AC	[Hz]	47...63
Rentang tegangan input AC	[V]	85...132 / 184...264
Tegangan output DC	[V]	29.5...31.6
Kelas perlindungan		I
Arus output maks. pada tegangan output minimal	[A]	3.2
Jumlah sirkuit output		1
Sisa riak maks.	[%]	0.1
Derating	[W/K]	2 (> 60 °C)
Pemisahan data terintegrasi		ya
Output		
Pelindung hubung singkat		ya
Pelindung beban berlebih		ya
Koneksi output paralel dimungkinkan		tidak



Suplai daya AS-Interface

AS-i ltd.Power Source Class2

Koneksi output serial dimungkinkan	tidak
---------------------------------------	-------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	0...70
Perlindungan	IP 20

Pengujian/persetujuan

EME	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Data teknis

Material	aluminium
----------	-----------

Elemen display/pengoperasian

Display	fungsi	LED, hijau
---------	--------	------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

terminal: 1.5...6 mm²

Koneksi

