

AC1306




Gateway PROFIBUS DP AS-Interface

ControllerE 2Mstr DP RS232

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC1366
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 Display



Aplikasi	
Aplikasi	pengontrol terdesentralisasi; Gateway PROFIBUS DP
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian	[V] 24 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Peringkat isolasi	[V] 500
Konsumsi arus	[mA] < 500
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA] 10
Konsumsi daya maks.	[VA] 10
Jumlah master AS-i	2
Pemisahan potensial	ya
Interface	
Interface komunikasi	RS232; PROFIBUS



Gateway PROFIBUS DP AS-Interface

ControllerE 2Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Standar transmisi		EN 50170
Laju transmisi		12 MBaud
Protokol		Profibus DP
Tipe penggunaan		transmisi data
Catatan tentang interface		fungsi diagnostik
RS232		
Jumlah interface R232		1
Laju transmisi		9600...115200 Baud
Tipe konektor		RJ11
Tipe penggunaan		pemrograman
Catatan tentang interface		diisolasi secara elektrik
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...70
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	95
Perlindungan		IP 20
Klasifikasi AS-i		
Versi AS-i		2.1
Profil master AS-i		M3
Sertifikat AS-i		61104
Data teknis		
Berat	[g]	557
Casing		casing untuk pemasangan rel DIN
Material		aluminium; pelat baja galvanis
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	3 x LED, merah
		3 x LED, hijau
		3 x LED, kuning
		display LCD grafis penuh
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah



Gateway PROFIBUS DP AS-Interface

ControllerE 2Mstr DP RS232

Koneksi listrik

Koneksi

