


AC1307



Gateway EtherNet/IP AS-Interface dengan PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi	
Aplikasi	digunakan sebagai pengontrol terdesentralisasi dan gateway EtherNet/IP / server web
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	24 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Konsumsi arus [mA]	< 400
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA]	10
Konsumsi daya maks. [VA]	10
Jumlah master AS-i	1
Interface	
Interface komunikasi	RS232; Ethernet
Ethernet	
Laju transmisi	10; 100
Protokol	EtherNet/IP; IP
Tipe penggunaan	transmisi data
Catatan tentang interface	Protokol CIP server EtherNet/IP grup 2 dan grup 3



Gateway EtherNet/IP AS-Interface dengan PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

RS232		
Jumlah interface R232		1
Laju transmisi		9600...115200 Baud
Tipe konektor		RJ11
Tipe penggunaan		pemrograman
Catatan tentang interface		diisolasi secara elektrik
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...70
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	95
Perlindungan		IP 20
Klasifikasi AS-i		
Versi AS-i		2.1
Profil master AS-i		M1e
Data teknis		
Casing		casing untuk pemasangan rel DIN
Material		aluminium; pelat baja galvanis
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	3 x LED, merah
		4 x LED, hijau
		2 x LED, kuning
		display LCD grafis penuh
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Koneksi		

