


AC1325



Gateway PROFIBUS DP AS-Interface

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Aplikasi	digunakan sebagai gateway Profibus DP dengan 1 master AS-i
----------	--

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	24 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Peringkat isolasi	[V]	500
Konsumsi arus	[mA]	< 400
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	10
Konsumsi daya maks.	[VA]	10
Jumlah master AS-i		1
Pemisahan potensial		ya

Interface

Interface komunikasi	PROFIBUS
----------------------	----------

PROFIBUS

Standar transmisi	EN 50170
Laju transmisi	12 MBaud
Protokol	Profibus DP
Tipe penggunaan	transmisi data
Catatan tentang interface	fungsi diagnostik



Gateway PROFIBUS DP AS-Interface

ASI DP GATEWAY 1 MASTER

Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...70
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	95
Perlindungan		IP 20
Klasifikasi AS-i		
Versi AS-i		2.1
Profil master AS-i		M3
Sertifikat AS-i		61105
Data teknis		
Berat	[g]	545.6
Casing		casing untuk pemasangan rel DIN
Material		aluminium; pelat baja galvanis
Elemen display/pengoperasian		
Display	fungsi	2 x LED, merah
		2 x LED, hijau
		1 x LED, kuning
		display LCD grafis penuh
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Koneksi		

