


Gateway PROFIBUS DP AS-Interface

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC1376

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 Display
- 2 tombol tekan
- 3 Interface PROFIBUS DP



Aplikasi

Aplikasi

Gateway PROFIBUS DP

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	24 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Peringkat isolasi	[V]	500
Konsumsi arus	[mA]	< 400
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	10
Konsumsi daya maks.	[VA]	10
Jumlah master AS-i		2
Pemisahan potensial		ya

Interface

Interface komunikasi

PROFIBUS

PROFIBUS

Standar transmisi	EN 50170
Laju transmisi	12 MBaud
Protokol	Profibus DP
Tipe penggunaan	transmisi data



Gateway PROFIBUS DP AS-Interface

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Catatan tentang interface	fungsi diagnostik	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	0...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-20...70
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	95
Perlindungan		IP 20
Klasifikasi AS-i		
Versi AS-i		2.1
Profil master AS-i		M3
Sertifikat AS-i		61106
Data teknis		
Casing		casing untuk pemasangan rel DIN
Dimensi	[mm]	86 x 131 x 107
Material		aluminium; pelat baja galvanis
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	3 x LED, merah
		3 x LED, hijau
		2 x LED, kuning
		display LCD grafis penuh
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Koneksi		

