


AC2402



Modul AS-Interface CompactLine

CompactM12 2 AI C V4A



Aplikasi		
Aplikasi		Instalasi di lapangan
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	250
Pelindung polaritas terbalik		ya
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah input analog: 2
Input		
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	200
Jumlah input analog		2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Input analog (arus)	[mA]	4...20
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80



Modul AS-Interface CompactLine

CompactM12 2 AI C V4A

Suhu penyimpanan	[°C]	-25...80
Kelembapan udara relatif maks.	[%]	90; (non kondensasi)
Ketinggian maks. di atas permukaan laut	[m]	2000
Perlindungan		IP 67; (jika kabel pipih digunakan E7400x / E7401x)

Pengujian/persetujuan

EME		EN 61000-6-2	
		EN 62026-2	
		EN 50581	
MTTF	[ANN]	167	
Persetujuan UL		suplai tegangan	Class 2

Klasifikasi AS-i

Versi AS-i		2.11; 3.0
Pengalamatan AS-i		Pengalamatan IR dimungkinkan
Mode pengalamatan yang lebih luas		tidak
AS-i master profile		M3; M4
Profil AS-i		S-7.3.D
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	7
Kode ID AS-i	[hex]	3.D
Sertifikat AS-i		99101

Data teknis

Berat	[g]	275.5
Tipe pemasangan		Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung
Material		PA; soket: baja tahan karat (1.4404 / 316L); insert berulir di bagian bawah: baja tahan karat (1.4404 / 316L); sekrup pada bagian bawah: baja tahan karat (1.4578 / 316Cu); kontak piercing: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau Tegangan AS-i
	kesalahan	LED, merah
	fungsi	LED, kuning saluran AI1, AI2

Koneksi listrik

Koneksi modul	Kabel pipih
---------------	-------------

Aksesori

Aksesori (opsional)	Tutup pelindung: M12, E73004
	Selongsong baja tahan karat, untuk pemasangan jika terdapat tekanan mekanis yang tinggi, E70402

Keterangan

Keterangan	Jika aktuator disuplai dari AS-i, beban tidak boleh melebihi nilai maksimum 200 mA.
	Ada koneksi listrik antara sensor dan AS-i.
	Modul ini disuplai secara khusus melalui kabel AS-i kuning.
Jumlah paket	1 buah




Modul AS-Interface CompactLine

CompactM12 2 AI C V4A

Koneksi listrik

Konektor: M12; pengkodean: A



1	Suplai sensor +24V
2	input analog AI +
3	Suplai sensor 0V / input analog AI-
5	ground fungsional