


Modul AS-Interface CompactLine

CompactModule 4DI M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2410

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Aplikasi

Instalasi di lapangan

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

26.5...31.6 DC

Konsumsi arus

[mA]

< 242

Input/output

Jumlah input dan output

Jumlah input digital: 4

Input

Jumlah input digital

4

Sirkuit input dari input digital

PNP

Suplai sensor dari input

AS-i

Suplai tegangan

[V]

20...30

Peringkat input arus total maksimal

[mA]

200

Arus input Tinggi

[mA]

> 5

Arus input Rendah

[mA]

< 1.5

Level peralihan tinggi

[V]

> 10

Input digital terlindung dari hubung singkat

ya



Modul AS-Interface CompactLine

CompactModule 4DI M12


Output						
Desain kelistrikan		AS-i				
Kondisi pengoperasian						
Suhu sekitar		[°C]	-25...80			
Perlindungan		IP 67				
Pengujian/persetujuan						
EME		EN 50295				
Klasifikasi AS-i						
Profil AS-i		S-0.0				
Konfigurasi I/O AS-i		[hex]	0			
Kode ID AS-i		[hex]	0			
Sertifikat AS-i		06601				
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		soket	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Data teknis						
Material		PUR				
Elemen display/pengoperasian						
Display		operasi		LED, hijau		
		fungsi		LED, kuning		
Keterangan						
Jumlah paket		1 buah				
Koneksi listrik						
Kabel: 2 m						
Konektor: M12; pengkodean: A						
						



Modul AS-Interface CompactLine

CompactModule 4DI M12

Koneksi



1	Suplai sensor L+
2+4	dijembatani input data
3	Suplai sensor L-