

AC2416




Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktif, 4E/4AT PNP

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2465
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Aplikasi	Instalasi di lapangan	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 242
Total beban arus maks.	[A]	4
Watchdog terintegrasi		ya
Input/output		
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4	
Input		
Jumlah input digital		4; (dua arah)
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AS-i
Suplai tegangan	[V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	200
Arus input Tinggi	[mA]	> 5
Arus input Rendah	[mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi	[V]	> 10



Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktif, 4E/4AT PNP

Input digital terlindung dari hubung singkat	ya				
Output					
Desain kelistrikan	AS-i				
Jumlah output digital	4				
Sirkuit	PNP				
Rentang tegangan DC [V]	10...30; (sesuai PELV; melalui kabel bulat)				
Beban arus maks. per output [mA]	2000				
Tahan dari hubung singkat	ya				
Terpisah secara elektrik	ya				
Kondisi pengoperasian					
Suhu sekitar [°C]	-25...80				
Perlindungan	IP 67				
Pengujian/persetujuan					
EME	EN 50295				
Klasifikasi AS-i					
Profil AS-i	S-7.0				
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	7				
Kode ID AS-i [hex]	0				
Sertifikat AS-i	05901				
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	dua arah	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Data teknis					
Material	PUR				
Elemen display/pengoperasian					
Display	operasi			LED, hijau	
	fungsi			LED, kuning	
Keterangan					
Keterangan	Input dan output harus diisolasi secara elektrik.				
Jumlah paket	1 buah				




Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Koneksi listrik


Kabel: 2 m

Koneksi



- BN =
BU =
BK =
GN/YE =
WH =
- Warna core :
coklat
biru
hitam
hijau/kuning
putih

; pengkodean: A



- 1
2+4
3
- Input
Suplai sensor L+
input data dijembatani secara internal
Suplai sensor L-