

AC2418




Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktif, 4AT PNP 2A

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2465
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi		
Aplikasi	Instalasi di lapangan	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 75
Total beban arus maks.	[A]	4
Watchdog terintegrasi		ya
Input/output		
Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 4	
Output		
Desain kelistrikan		AS-i
Jumlah output digital		4
Sirkuit		PNP
Rentang tegangan DC	[V]	10...30; (sesuai PELV; melalui kabel bulat)
Beban arus maks. per output	[mA]	2000
Tahan dari hubung singkat		ya
Terpisah secara elektrik		ya
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...80



Modul AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktif, 4AT PNP 2A

Perlindungan	IP 67
--------------	-------

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295
-----	----------

Klasifikasi AS-i

Profil AS-i	S-8.0				
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	8				
Kode ID AS-i [hex]	0				
Sertifikat AS-i	08901				
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	soket	O-1	O-2	O-3	O-4
	pin	4	4	4	4

Data teknis

Material	PUR
----------	-----

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau
	fungsi	LED, kuning


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------


Koneksi listrik

Kabel: 2 m

Konektor: M12; pengkodean: A



Koneksi



- 3 tegangan eksternal -
- 4 output peralihan +
- 5 ground pelindung (PE)