

AC2450




Modul AS-Interface CompactLine

CompactModule/2x2DI/M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2457
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi	
Aplikasi	Instalasi di lapangan
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 242
Input/output	
Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4
Input	
Jumlah input digital	4; (2 x 2)
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal [mA]	200
Arus input Tinggi [mA]	> 5
Arus input Rendah [mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi [V]	> 10



Modul AS-Interface CompactLine

CompactModule/2x2DI/M12

Input digital terlindung dari hubung singkat	ya
---	----

Output

Desain kelistrikan	AS-i
--------------------	------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295
-----	----------

Klasifikasi AS-i

Profil AS-i	S-0.1			
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	0		
Kode ID AS-i	[hex]	1		
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2
	soket	I-1/2	I-1/2	I-3/4
	pin	4	2	4

Data teknis

Tipe pemasangan	Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung
Material	PUR

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau
	fungsi	LED, kuning

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Konektor: M12; pengkodean: A

