


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 3DO T M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5203

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 panel untuk pelabelan
2 pengaman adaptor inframerah



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA]	50
Total beban arus maks. [A]	2
Watchdog terintegrasi	ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 3
-------------------------	--------------------------

Output

Desain kelistrikan	AS-i
Jumlah output digital	3
Sirkuit	PNP
Rentang tegangan DC [V]	15...30; (sesuai PELV)
Beban arus maks. per output [mA]	1000; (kategori penggunaan DC-13 (kontrol elektromagnet): 20 W (IEC 60947-5-1))
Tahan dari hubung singkat	ya
Terpisah secara elektrik	ya


Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...70
Perlindungan	IP 67



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 3DO T M12

Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50295	
Klasifikasi AS-i		
Versi AS-i		2.1
Mode pengalaman yang lebih luas		ya
Profil AS-i		S-8.A.E
Konfigurasi I/O AS-i [hex]		8
Kode ID AS-i [hex]		A.E
Data teknis		
Berat [g]		108.6
Tipe pemasangan		Interface AS-i untuk bagian bawah FC-E
Material		PBT
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	LED, hijau
	kesalahan	LED, merah
	fungsi	LED, kuning
Aksesori		
Aksesori (opsional)		Bagian bawah modul
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
pin kontak pada bagian bawah modul, FK-E:		
Konektor: M12; pengkodean: A		
		
1	Output	
2	tidak digunakan	
3	tegangan eksternal AUX -	
4	output peralihan +	
5	tidak digunakan	