


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2516

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 panel untuk pelabelan
2 pengaman adaptor inframerah



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 100
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	100; (dengan suplai eksternal: 80 mA)
Pelindung polaritas terbalik		ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input analog: 4
-------------------------	------------------------

Input

Suplai sensor dari input		AS-i/eksternal
Suplai tegangan	[V]	24
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	500; (dengan suplai eksternal)
Input digital terlindung dari hubung singkat		tidak
Jumlah input analog		4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Resolusi input analog		16 (1 bit = 1 μ A)

Output

Desain kelistrikan	AS-i
--------------------	------

