

AC2605




Modul kabinet kontrol AS-Interface

AnalogModule 1A0 ST

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2611

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	135

Output

Desain kelistrikan	AS-i
Rentang tegangan DC [V]	13...36; (sesuai PELV)
Beban arus maks. per output [mA]	100
Tahan dari hubung singkat	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	0...70
Perlindungan	IP 20

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295
-----	----------

Klasifikasi AS-i

Profil AS-i	S-7.1
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	7
Kode ID AS-i [hex]	1

Data teknis

Tipe pemasangan	pemasangan pada rel DIN dan panel; pemasangan tali dimungkinkan
-----------------	---



Modul kabinet kontrol AS-Interface

AnalogModule 1A0 ST

Material	PA; PVC
----------	---------

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	LED, hijau
	fungsi	1 x LED, kuning
		1 x LED, merah


Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

terminal sekrup:

Koneksi



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	suplai aktuator +24V
I-	suplai aktuator 0V
AA	output analog +
0V	output analog 0V