




Modul kabinet kontrol AS-Interface

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Produk tidak tersedia - entri arsip



Karakteristik produk

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4
Rentang pengukuran [°C]	-200...850

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 90

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4
-------------------------	-------------------------

Input

Jumlah input digital	4
Suplai sensor dari input	AS-i
Peringkat input arus total maksimal [mA]	1
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya
Resolusi input analog	16 / 0.1 °C

Output

Desain kelistrikan	AS-i
--------------------	------

Rentang pengukuran/pengaturan

Rentang pengukuran [°C]	-200...850
-------------------------	------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	0...70
-------------------	--------



Modul kabinet kontrol AS-Interface

AnalogModule 4AI Pt100 ST

Perlindungan	IP 20	
Klasifikasi AS-i		
Profil AS-i	S-7.1	
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	7
Kode ID AS-i	[hex]	1
Data teknis		
Tipe pemasangan	pemasangan pada rel DIN dan panel; pemasangan tali dimungkinkan	
Material	PA; PVC	
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	LED, hijau
Aksesori		
Aksesori (opsional)	Display LCD:, E70206	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
terminal sekrup:		
Koneksi		

