


Modul AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5200

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 panel untuk pelabelan



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Total beban arus maks.	[A]	2
Suplai tegangan tambahan	[V]	24 DC

Input

Suplai tegangan	[V]	20...30
-----------------	-----	---------

Output

Desain kelistrikan	AS-i
--------------------	------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-40...85
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295
-----	----------

Data teknis

Tipe pemasangan	Interface AS-i untuk bagian bawah FC
Material	PBT

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------



Modul AS-Interface

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4V

Koneksi listrik

pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:

Konektor: M12; pengkodean: A



1	AS-i +
3	AS-i -