


Modul AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5211

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 panel untuk pelabelan



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 135
Total beban arus maks.	[A]	2
Watchdog terintegrasi		tidak

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 2; Jumlah output relai: 2
-------------------------	---

Input

Jumlah input digital	2
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal [mA]	100
Arus input Tinggi [mA]	> 5
Arus input Rendah [mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi [V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya

