


Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

Moduloberteil aktiv,

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 panel untuk pelabelan
- 2 tombol tekan / LED biru
- 3 tombol tekan / LED biru



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 55

Output

Desain kelistrikan	AS-i
--------------------	------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295
-----	----------

Klasifikasi AS-i

Profil AS-i	S-3.F				
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	3			
Kode ID AS-i	[hex]	F			
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	tombol tekan	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Data teknis

Tipe pemasangan	Interface AS-i untuk bagian bawah FC dan SC
Material	PBT

**Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface**

Moduloberteil aktiv,

Keterangan

Keterangan

Tombol tekan (EAO tipe 84) memberikan perlindungan terhadap kontak yang tidak disengaja.

Casing dan tombol tekan bisa diberi label.

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik

pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG: