




Modul AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC5208
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 panel untuk pelabelan



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 35
Total beban arus maks.	[A]	2
Watchdog terintegrasi		tidak
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah output digital: 4
Output		
Desain kelistrikan		AS-i
Jumlah output digital		4
Sirkuit		PNP
Rentang tegangan DC	[V]	24; (sesuai PELV; melalui konektor M12)
Beban arus maks. per output	[mA]	1000; (DC-12)
Tahan dari hubung singkat		ya
Terpisah secara elektrik		ya
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 67

