




Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

EMS Module 2BI 2LO

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2086
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 panel untuk pelabelan
- 2 tombol tekan / LED
- 3 tombol tekan / LED



Aplikasi		
Aplikasi	Instalasi di lapangan	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	55
Input		
Suplai sensor dari input	AS-i	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	EN 50295	
Klasifikasi AS-i		
Versi AS-i	2.1	
Mode pengalaman yang lebih luas	tidak	
AS-i master profile	M2; M3; M4	



Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

EMS Module 2BI 2LO

Profil AS-i	S-3.F.F				
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	3				
Kode ID AS-i [hex]	F.F				
Sertifikat AS-i	04801				
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	tombol tekan	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Data teknis

Berat [g]	100.6
Tipe pemasangan	Interface AS-i untuk bagian bawah FC dan SC
Material	PBT

Elemen display/pengoperasian

Display	tombol tekan	2 x LED, putih
---------	--------------	----------------

Aksesori

Item dikirim	dukungan penutup: 2				
	insert warna: 2, merah				
	2, hijau				
	2, kuning				
	2, biru				
	2, putih				

Keterangan

Keterangan	Tombol tekan (EAO tipe 84) memberikan perlindungan terhadap kontak yang tidak disengaja.				
	Casing dan tombol tekan bisa diberi label.				
Jumlah paket	1 buah				

Koneksi listrik

pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG: