


AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2027

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 koneksi selang Ø 8 mm
2 panel untuk pelabelan



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 200
Watchdog terintegrasi	ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 2; Jumlah output pneumatik: 2
-------------------------	---

Input

Jumlah input digital	2
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal [mA]	100
Arus input Tinggi [mA]	> 5
Arus input Rendah [mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi [V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya



AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Output						
Desain kelistrikan		AS-i				
Jumlah output pneumatik		2				
Kondisi pengoperasian						
Suhu sekitar [°C]		0...55				
Catatan tentang suhu sekitar		apabila menggunakan udara kompresi kering: -25...55 °C				
Perlindungan		IP 67				
Pengujian/persetujuan						
EME		EN 50295				
Klasifikasi AS-i						
Profil AS-i		S-3.F				
Konfigurasi I/O AS-i [hex]		3				
Kode ID AS-i [hex]		F				
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		Input/output	I-1	I-2	O-3	O-4
Data teknis						
Tipe pemasangan		pemasangan sekrup				
Material		PE				
Sistem pneumatik		2 x katup permanen 3/2 arah				
Rentang tekanan pengoperasian [bar]		2...8				
Rentang tekanan pengoperasian [MPa]		0.2...0.8				
Catatan tentang rentang tekanan kerja		termasuk kemungkinan puncak tekanan				
Aliran udara pada 6/5 bar [l/min]		350				
Aliran udara pada 6/0 bar [l/min]		550				
Udara kompresi yang diperkenankan		difilter (5 µm); dilumasi (ISO-VG10) atau tidak dilumasi				
Titik koneksi selang		Legris LF 3000/8				
Exhaust		udara exhaust bisa dikeluarkan melalui koneksi tabung				
Elemen display/pengoperasian						
Display		operasi		LED, hijau		
		fungsi		LED, kuning		
Keterangan						
Keterangan		Lihat catatan tentang udara kompresi dan EMC/ESD di bagian "Download"				
Jumlah paket		1 buah				



AS-Interface AirBox

AirBox/1x2DI/2PO M12

Koneksi listrik

pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:

Konektor: M12; pengkodean: A

