




Modul universal AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT



1 panel untuk pelabelan



Aplikasi		
Aplikasi		Instalasi di lapangan
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus maks. dari AS-i	[mA]	200
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah input digital: 4
Input		
Jumlah input digital		4
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AS-i
Suplai tegangan	[V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	160
Arus input Tinggi	[mA]	> 5
Arus input Rendah	[mA]	< 3
Level peralihan tinggi	[V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Perlindungan		IP 65



Modul universal AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

Pengujian/persetujuan						
EME		EN 50295				
Klasifikasi AS-i						
AS-i master profile		M2; M3; M4				
Profil AS-i		S-0.0.F				
Konfigurasi I/O AS-i [hex]		0				
Kode ID AS-i [hex]		0.F				
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		penetapan	I-1	I-2	I-3	I-4
Data teknis						
Berat [g]		182				
Tipe pemasangan		Interface AS-i untuk bagian bawah FC dan SC				
Material		PA 6-GF30; baja tahan karat (1.4305/303)				
Elemen display/pengoperasian						
Display		operasi		LED, hijau		
		kesalahan		LED, merah		
		fungsi		LED, kuning		
Koneksi listrik						
Koneksi modul		Kabel pipih				
Keterangan						
Jumlah paket		1 buah				
Koneksi listrik						
klem cage:						
pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:						