


Modul universal AS-Interface

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2035

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



1 panel untuk pelabelan



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 60
Total beban arus maks. [A]	4
Watchdog terintegrasi	ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah output digital: 4
-------------------------	--------------------------

Output

Desain kelistrikan	AS-i
Jumlah output digital	4
Sirkuit	PNP
Rentang tegangan DC [V]	24; (sesuai PELV)
Beban arus maks. per output [mA]	1000
Tahan dari hubung singkat	ya
Terpisah secara elektrik	ya

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...60
Perlindungan	IP 65



Modul universal AS-Interface

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Pengujian/persetujuan						
EME		EN 50295				
Klasifikasi AS-i						
Profil AS-i		S-8.0				
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	8				
Kode ID AS-i	[hex]	0				
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3	
	Penamaan	O-1	O-2	O-3	O-4	
Penetapan bit parameter	bit parameter	fungsi				
	P0	watchdog untuk semua output	:	diaktifkan	* /	dinonaktifkan
	P1	tidak digunakan				
	P2	tidak digunakan				
	P3	tidak digunakan				
Data teknis						
Tipe pemasangan		Interface AS-i untuk bagian bawah FC-E atau SC				
Material		PA 6-GF30; baja tahan karat (1.4305/303)				
Elemen display/pengoperasian						
Display	operasi	LED, hijau				
	fungsi	LED, kuning				
Keterangan						
Jumlah paket		1 buah				
Koneksi listrik						
klem cage:						
pin kontak pada bagian bawah modul, FK-E / PG:						