


Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2055

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 koneksi selang Ø 8 mm
2 panel untuk pelabelan

**Data kelistrikan**

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 150
Watchdog terintegrasi	ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 2; Jumlah output pneumatik: 2
-------------------------	---

Input

Jumlah input digital	2
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal [mA]	100
Arus input Tinggi [mA]	> 3
Arus input Rendah [mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi [V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya

AirBox 2DI 2PO M12

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Kami berhak melakukan perubahan teknis tanpa pemberitahuan sebelumnya. — ID-ID — AC2037-00 — 15.08.2003 — 



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 2PO M12

Koneksi listrik

pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:

Konektor: M12; pengkodean: A

1	Input
2+4	Suplai sensor L+
3	input data dijembatani secara internal
3	Suplai sensor L-