




AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2055

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 koneksi selang Ø 8 mm
- 2 panel untuk pelabelan



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 170
Watchdog terintegrasi		ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4; Jumlah output pneumatik: 2
-------------------------	---

Input

Jumlah input digital	4; (2 x 2)
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal [mA]	100
Arus input Tinggi [mA]	> 3
Arus input Rendah [mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi [V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya



AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12

Output				
Desain kelistrikan	AS-i			
Jumlah output pneumatik	2			
Kondisi pengoperasian				
Suhu sekitar	[°C]	0...55		
Catatan tentang suhu sekitar		dengan pemrosesan udara kompresi khusus: < 0 °C		
Perlindungan		IP 67		
Pengujian/persetujuan				
EME	EN 50295			
Klasifikasi AS-i				
Profil AS-i	S-7.F			
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	7		
Kode ID AS-i	[hex]	F		
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2
	soket	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3
	pin	4	2	4
Data teknis				
Tipe pemasangan	pemasangan sekrup			
Material	PBT			
Sistem pneumatik	2 x katup permanen 3/2 arah			
Rentang tekanan pengoperasian	[bar]	2...8		
Rentang tekanan pengoperasian	[MPa]	0.2...0.8		
Catatan tentang rentang tekanan kerja	termasuk kemungkinan puncak tekanan			
Aliran udara pada 6/5 bar	[l/min]	350		
Aliran udara pada 6/0 bar	[l/min]	550		
Udara kompresi yang diperkenankan	difilter (5 µm); dilumasi (ISO-VG10) atau tidak dilumasi			
Titik koneksi selang	Legris LF 3000/8			
Exhaust	udara exhaust bisa dikeluarkan melalui koneksi tabung			
Elemen display/pengoperasian				
Display	operasi	LED, hijau		
	fungsi	LED, kuning		
Aksesori				
Aksesori (opsional)	peredam suara:, E75232			
Keterangan				
Keterangan	Lihat catatan tentang udara kompresi dan EMC/ESD di bagian "Download"			
Jumlah paket	1 buah			




AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12

Koneksi listrik

pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:

Konektor: M12; pengkodean: A



Input	
1	Suplai sensor L+
2	input data I2/I4
3	Suplai sensor L-
4	input data I1/I3