


Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 panel untuk pelabelan
- 2 tombol tekan / LED kuning
- 3 tombol tekan / LED kuning



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 55

Output

Desain kelistrikan	AS-i
--------------------	------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Perlindungan		IP 67

Pengujian/persetujuan

EME	EN 50295
-----	----------

Klasifikasi AS-i

Profil AS-i	S-3.F				
Konfigurasi I/O AS-i	[hex]	3			
Kode ID AS-i	[hex]	F			
Sertifikat AS-i	04501				
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	tombol tekan	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

Data teknis

Tipe pemasangan	Interface AS-i untuk bagian bawah FC dan SC
-----------------	---

**Modul tombol tekan berpenerangan AS-Interface**

EMS-Module 2BI 2LO YE/YE

Material	PBT
Keterangan	
Keterangan	Tombol tekan (EAO tipe 84) memberikan perlindungan terhadap kontak yang tidak disengaja. Casing dan tombol tekan bisa diberi label.
Jumlah paket	1 buah
Koneksi listrik	
pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:	
Konektor: M12; pengkodean: A	
