




AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2057
Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 panel untuk pelabelan
- 2 koneksi selang Ø 8 mm
- 3 sekrup untuk kontrol manual
- 4 koneksi selang Ø 4 mm udara tambahan



Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus	[mA]	< 165
Watchdog terintegrasi		ya
Input/output		
Jumlah input dan output		Jumlah input digital: 2; Jumlah output pneumatik: 1
Input		
Jumlah input digital		2
Sirkuit input dari input digital		PNP
Suplai sensor dari input		AS-i
Suplai tegangan	[V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal	[mA]	100
Arus input Tinggi	[mA]	> 3
Arus input Rendah	[mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi	[V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat		ya



AS-Interface AirBox

AirBox 2Di 1PO M12

Output						
Desain kelistrikan		AS-i				
Jumlah output pneumatik		1				
Kondisi pengoperasian						
Suhu sekitar [°C]		0...55				
Catatan tentang suhu sekitar		dengan pemrosesan udara kompresi khusus: < 0 °C				
Perlindungan		IP 67				
Pengujian/persetujuan						
EME		EN 50295				
Klasifikasi AS-i						
Profil AS-i		S-3.F				
Konfigurasi I/O AS-i [hex]		3				
Kode ID AS-i [hex]		F				
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		soket	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
		pin	4	2 / 4	-	-
Data teknis						
Tipe pemasangan		pemasangan sekrup				
Material		PBT				
Sistem pneumatik		1 x katup permanen 4/2 arah				
Rentang tekanan pengoperasian [bar]		3...8				
Rentang tekanan pengoperasian [MPa]		0.3...0.8				
Catatan tentang rentang tekanan kerja		termasuk kemungkinan puncak tekanan				
Aliran udara pada 6/5 bar [l/min]		500				
Aliran udara pada 6/0 bar [l/min]		700				
Udara kompresi yang diperkenankan		difilter (5 µm); dilumasi (ISO-VG10) atau tidak dilumasi				
Udara tambahan 90 % vakum [bar]		3...8				
Udara tambahan 90 % vakum[MPa]		0.3...0.8				
Titik koneksi selang		Legris LF 3000/8 / LF 3000/4				
Exhaust		udara exhaust bisa dikeluarkan melalui koneksi tabung				
Elemen display/pengoperasian						
Display		operasi		LED, hijau		
		fungsi		LED, kuning		
Aksesori						
Aksesori (opsional)		peredam suara:, E75232				
Keterangan						
Keterangan		Lihat catatan tentang udara kompresi dan EMC/ESD di bagian "Download"				
Jumlah paket		1 buah				
Koneksi listrik						
pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG:						
Koneksi						

AC2047

AS-Interface AirBox

AirBox 2Di 1PO M12



Konektor: M12
