


Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2048

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 panel untuk pelabelan
- 2 koneksi selang Ø 8 mm
- 3 sekrup untuk kontrol manual
- 4 koneksi selang Ø 4 mm udara tambahan

**Data kelistrikan**

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 165
Suplai tegangan tambahan [V]	18...30 DC; (sesuai PELV)
Watchdog terintegrasi	ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 2; Jumlah output pneumatik: 1
-------------------------	---

Input

Jumlah input digital	2
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal [mA]	100
Arus input Tinggi [mA]	> 3
Arus input Rendah [mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi [V]	> 10



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12

Input digital terlindung dari hubung singkat	ya				
Output					
Desain kelistrikan	AS-i				
Jumlah output pneumatik	1				
Kondisi pengoperasian					
Suhu sekitar [°C]	0...55				
Catatan tentang suhu sekitar	dengan pemrosesan udara kompresi khusus: < 0 °C				
Perlindungan	IP 67				
Pengujian/persetujuan					
EME	EN 50295				
Klasifikasi AS-i					
Profil AS-i	S-3.F				
Konfigurasi I/O AS-i [hex]	3				
Kode ID AS-i [hex]	F				
Sertifikat AS-i	10501				
Penetapan bit data	bit data	D0	D1	D2	D3
	soket	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	pin	4	2 / 4	-	-
Data teknis					
Tipe pemasangan	pemasangan sekrup				
Material	PBT				
Sistem pneumatik	1 x katup permanen 4/2 arah				
Rentang tekanan pengoperasian [bar]	3...8				
Rentang tekanan pengoperasian [MPa]	0.3...0.8				
Catatan tentang rentang tekanan kerja	termasuk kemungkinan puncak tekanan				
Aliran udara pada 6/5 bar [l/min]	500				
Aliran udara pada 6/0 bar [l/min]	700				
Udara kompresi yang diperkenankan	difilter (5 µm); dilumasi (ISO-VG10) atau tidak dilumasi				
Udara tambahan 90 % vakum [bar]	3...8				
Udara tambahan 90 % vakum [MPa]	0.3...0.8				
Titik koneksi selang	Legris LF 3000/8				
Elemen display/pengoperasian					
Display	operasi	LED, hijau			
	fungsi	LED, kuning			
Aksesori					
Aksesori (opsional)	peredam suara:, E75232				
Keterangan					
Keterangan	Lihat catatan tentang udara kompresi dan EMC/ESD di bagian "Download"				
Jumlah paket	1 buah				



AS-Interface AirBox

AirBox 2Di 1PO M12

Koneksi listrik

pin kontak pada bagian bawah modul, FK-E / PG:

Koneksi

Konektor: M12