


AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: AC2041

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 koneksi selang Ø 8 mm
2 panel untuk pelabelan



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	26.5...31.6 DC
Konsumsi arus [mA]	< 170
Suplai tegangan tambahan [V]	18...30 DC
Watchdog terintegrasi	ya

Input/output

Jumlah input dan output	Jumlah input digital: 4; Jumlah output pneumatik: 2
-------------------------	---

Input

Jumlah input digital	4; (2 x 2)
Sirkuit input dari input digital	PNP
Suplai sensor dari input	AS-i
Suplai tegangan [V]	20...30
Peringkat input arus total maksimal [mA]	100
Arus input Tinggi [mA]	> 3
Arus input Rendah [mA]	< 1.5
Level peralihan tinggi [V]	> 10
Input digital terlindung dari hubung singkat	ya



AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Output						
Desain kelistrikan		AS-i				
Jumlah output pneumatik		2				
Kondisi pengoperasian						
Suhu sekitar		[°C] 0...55				
Catatan tentang suhu sekitar		dengan pemrosesan udara kompresi khusus: < 0 °C				
Perlindungan		IP 67				
Pengujian/persetujuan						
EME		EN 50295				
Klasifikasi AS-i						
Profil AS-i		S-7.F				
Konfigurasi I/O AS-i		[hex] 7				
Kode ID AS-i		[hex] F				
Sertifikat AS-i		20101				
Penetapan bit data		bit data	D0	D1	D2	D3
		soket	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3	I-3/4 + O-4
		pin	4	2	4	4
Data teknis						
Tipe pemasangan		pemasangan sekrup				
Material		casing: PBT; komponen logam: baja tahan karat (1.4305/303); Segel: FKM				
Sistem pneumatik		2 x katup permanen 3/2 arah				
Rentang tekanan pengoperasian		[bar] 2...8				
Rentang tekanan pengoperasian		[MPa] 0.2...0.8				
Catatan tentang rentang tekanan kerja		termasuk kemungkinan puncak tekanan				
Aliran udara pada 6/5 bar		[l/min] 350				
Aliran udara pada 6/0 bar		[l/min] 550				
Udara kompresi yang diperkenankan		difilter (5 µm); dilumasi (ISO-VG10) atau tidak dilumasi				
Titik koneksi selang		Legris LF 3000/8				
Elemen display/pengoperasian						
Display		operasi		LED, hijau		
		fungsi		LED, kuning		
Aksesori						
Aksesori (opsional)		peredam suara: E75232				
Keterangan						
Keterangan		Lihat catatan tentang udara kompresi dan EMC/ESD di bagian "Download"				
Jumlah paket		1 buah				



AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Koneksi listrik

pin kontak pada bagian bawah modul, FK-E / PG:

Konektor: M12; pengkodean: A

	Input
1	Suplai sensor L+
2	input data I2/I4
3	Suplai sensor L-
4	input data I1/I3